

Garant**MH-CNC szerszámkocsik tömör gumi kerekekkel, Hasznos szélesség mm / modell: 627/B****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970016 627/B
GTIN	4062406163181
Árucikk kategória	91L

Leírás**Kivitel:**

Stabil váz 2 – 2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható (rögzíthető) kerékekkel (Ø 160 mm). Az oszlopokat a vázzal és a tolómarkolattal alakzáró csavarkötés tartja össze. Oldalfalak 25 mm-es osztásban perforálva, tartósínek és szerszám tartók beszerelése érdekében.

Tartalom:

Raktári kocsi 2 oldalfallal, tolófogantúval és tömör gumi kerekekkel.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, oldalfalak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GARANT Tool-UNIT szerszám tartókhoz való tartósíneket a 970110 sz., GARANT Tool-UNIT-okat a 971000 sz. alatt talál. Hozzávaló szerszám tartókat a 970125 sz. ill. 970130 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Mélység	1100 mm
Szerszám tartók száma (1 szint)	7
Kerék Ø	160 mm

Szélesség	675 mm
Hasznos szélesség	627 mm
Maximális teherbírás	400 kg
Alapterület mélység	1100 mm
Magasság	925 mm
Kerék anyaga	Tömör gumi
Alapterület szélesség	675 mm
Tartósínek száma (1 szint)	4
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC szerszámkocsi

Tartozék

Tárolópolc fedéllel rendszer szerszámkocsihoz Szélesség 627 mm	970175 627
Tárolópolc rendszer szerszámkocsihoz Szélesség 627 mm	970170 627