


Garant**Válaszfal bővítő (1 oszlop és 3 perforált fal) egyoldalas, Szélesség: 1000mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 955431 1000 |
| GTIN | 4062406163297 |
| Árucikk kategória | 91P |

Leírás**Kivitel:**

Oszlopok (60×40×2 mm acélcső) szintkiegyenlítővel és **beasztó nyílásokkal** az **elülső- és hátoldalon** polclapok stb. rögzítéséhez. A talpas oszlopok belső oldalán menetes perselyek a 928070; 928071 sz. perforált falak felszereléséhez (felcsavarozásához).

Acéllemez perforált falak □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez.

Felhasználás:

Térelválasztáshoz, rálátás elleni védelemként és a szerszámok áttekinthető és rugalmas tárolásához.

Szín:

Perforált falak RAL 7035 világosszürke, álló oszlopok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|------------|
| Perforált fal kivitele | egyoldalas |
| Súly | 25 kg |
| Mélység | 660 mm |

| | |
|-------------------------------|---|
| Max. mezőterhelés | 200 kg |
| Szélesség | 1000 mm |
| Magasság | 2125 mm |
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Perforált fal állvány |