

**Garant****Válaszfal (2 oszlop és 3 perforált fal) egyoldalas, Szélesség: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955430 1000
GTIN	4062406163273
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Oszlopok (60×40×2 mm acélcső) szintkiegyenlítéssel és **beakasztó nyílásokkal** az **elülső- és hátoldalon** polclapok stb. rögzítéséhez. A talpas oszlopok belső oldalán menetes perselyek a 928070; 928071 sz. perforált falak felszereléséhez (felcsavarozásához).

Acéllemez perforált falak □ 9x9 mm 37 mm-es osztásban perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez.

**Felhasználás:**

Térelválasztáshoz, rálátás elleni védelemként és a szerszámok áttekinthető és rugalmas tárolásához.

**Szín:**

Perforált falak RAL 7035 világosszürke, álló oszlopok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Súly	32 kg
Szélesség	1000 mm
Max. mezőterhelés	200 kg

Magasság	2125 mm
Perforált fal kivitele	egyoldalas
Mélység	660 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Perforált fal állvány