

Garant**Válaszfal (2 oszlop és 3 perforált fal) egyoldalas, Szélesség: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955430 1500
GTIN	4062406163280
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Oszlopok (60×40×2 mm acélcső) szintkiegyenlítővel és **beakasztó nyílásokkal** az **elülső- és hátoldalon** polclapok stb. rögzítéséhez. A talpas oszlopok belső oldalán menetes perselyek a 928070; 928071 sz. perforált falak felszereléséhez (felcsavarozásához).

Acéllemez perforált falak □ 9x9 mm 37 mm-es osztásban perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez.

Felhasználás:

Térelválasztáshoz, rálátás elleni védelemként és a szerszámok áttekinthető és rugalmas tárolásához.

Szín:

Perforált falak RAL 7035 világosszürke, álló oszlopok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Mélység	660 mm
Magasság	2125 mm
Max. mezőterhelés	200 kg

Súly	41 kg
Perforált fal kivitele	egyoldalas
Szélesség	1500 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Perforált fal állvány