

KÄRCHER**Nedves- és száraporszívó, Gyártó jelölése: NT55T2ME****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű univerzális **nedves- és száraporszívó** nagy szívásteljesítménnyel és kompakt felépítéssel, a készüléken lévő tömlő- és tartozék tartóval. A tartály maximális töltöttségi szintjének elérésekor **automatikusan kikapcsol**.

- **A redős szűrő nedves és száraporszívást tesz lehetővé a szűrő eltávolítása nélkül.**
- **A Tact automatikus szűrőtisztító rendszer megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé csekély karbantartási költségek és a szűrő hosszú élettartama mellett.**
- **A központi forgókapcsolónak köszönhetően a szívóprogramok kényelmesen átkapcsolhatóak.**
- **Top-Class ipari porszívó 2 karbantartásmentes szívóturbinával és továbbfejlesztett, Tact automatikus szűrőtisztító rendszerrel a folyamatos, megszakítás nélküli munkavégzés érdekében.**
- **Kitűnően alkalmas a nagy mennyiségű finom poroktól egészen a durva szennyeződések és folyadékok eltávolításához.**
- **Az ürítéshez a nemesacél tartály teljesen kivehető az alvázból és külön elvihető az ártalmatlanítási helyre.**
- **Antisztatikus rendszer (földelés a szívótömlő csatlakozásáig) I védettségű osztállyal.**
- **Robusztus 55 l edény ütközővel és kormányozott fémkerekekkel.**

Tartalom:

Szívótömlő könyökidommal, fém szívócső 2×0,5 m, porszívófej, résszívó fej, lapos redős- vagy papírszűrő.

Figyelem:

Olajkhoz és olajtartalmú közegekhez a 078522 sz. ipari porszívót használja.

Műszaki leírás

Finom porhoz alkalmas	igen
Levegő térfogatáram	2×74 l/s
Működési zajkibocsátás	73 dB(A)
Gyártó jelölése	NT 55/2 Tact ² Me I
Teljesítményfelvétel	2760 W
Szűrőtisztítás	Tact ² automatikus szűrőtisztítás
Kábelhossz	10 m
Antisztatikus rendszer	igen
Hossz	710 mm
Súly	45 kg
Porkategória – porszívó	L
Szélesség	570 mm
Turbinák száma	2
Vákuum	254 mbar
Névleges csatlakoztatási szélesség	40 mm
Magasság	1070 mm
Tartálytérfogat	55 l
Szívótömlő hossza	4 m
Szűrőrendszer	Lapos redős szűrő
Különlegesség	Nemesacél tartály, antisztatikus, I. védettségi osztály
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Résszívó fej, keskeny, 13 mm Névleges csatlakoztatási szélesség DN40

078528 DN40

Ferde gumi csőfej Névleges csatlakoztatási szélesség DN40

078527 DN40