

Garant GRIDLINE

CNC munkapad 24G + 30G házzal, munkalap hossz: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	970615 2000
GTIN	4062406163389
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 24G és 30G fiókház központilag zárható hengerzárral. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken. Bambusz munkalappal.

A 24G ház fiókjainak teherbírása: 75 kg.

A 30G ház fiókjainak teherbírása: 200 kg.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szerszámok tárolásához a 970705 sz. fiókbetét szükséges.

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Súly	270 kg
Jobb fiókház szélessége	750 mm
Bal fiókház szélessége	600 mm
Magasság	850 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiókház magassága	800 mm

Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiókház mélysége	700 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Munkalap hossza	2000 mm
Fiók hasznos szélessége (ház jobbra)	650 mm
Fiók hasznos szélessége (ház balra)	500 mm
Fiók hasznos szélessége G (ház balra)	20
Fiók hasznos szélessége G-ben (ház jobbra)	26
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC munkapad

Tartozék

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931168 75
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931168 100
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931043 125
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931168 300
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931043 75

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 250 mm	931043 250
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931043 50
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931168 125
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931043 100
Munkalap vastagsága 50 mmkeresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 2000 mm	926001 2000
Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal200 kg Magasság mm / fiókok száma 800/5	931115 800/5
Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal75 kg Magasság mm / fiókok száma 800/6	931005 800/6