

Garant GRIDLINE

CNC munkapad 30G házzal, 26×24G, munkalap hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	970605 1500
GTIN	4062406163372
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítéssel. A 30G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és **200 kg** teherbírással. Bambusz munkalappal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szerszámok tárolásához a 970705 sz. fiókbetét szükséges.

Szállítási költségtaókarékossáó miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap hossza	1500 mm
Lábrész szélessége	50 mm
Fiókház szélessége	750 mm
Magasság	850 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm

Fiókház mélysége	700 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiókház magassága	800 mm
Súly	175 kg
Fiókok száma	5
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	CNC munkapad

Tartozék

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931168 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931168 300
	931168 75

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással200 kg Fiók előlap magasság 75 mm

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással200 kg Fiók előlap magasság 100 mm

931168 100

Sarokmerekítő Típus 1

927122 1

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal200 kg Magasság mm / fiókok száma 800/5

931115 800/5

Lábrész Magasság 800 mm

927000 800

Munkalap vastagsága 50 mmkeresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1500 mm

926001 1500