

Garant GRIDLINE

CNC szerszámszekrény kompletten fiókokkal, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1025/3**Rendelési adatok**

Rendelés száma	970785 1025/3
GTIN	4062406163587
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. A szekrény hengerezéssel központilag zárható. 3 oldalon legurulásvédő peremmel és **bordázott gumilappal. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekből. Fiókok lyukasításokkal** hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szerszámok tárolásához a 970705 sz. fiókbetét szükséges.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Szélesség: 750 mm

Mélység: 700 mm

Hasznos magasság: 900 mm

Fiók hasznos szélessége: 650 mm

Fiók hasznos mélysége: 600 mm

Fiók hasznos szélessége G-ben: 26

Műszaki leírás

Súly	144 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	26x24
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Hasznos magasság	900 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Szélesség	750 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Mélység	700 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	26x24G
Termék fajtája	CNC szerszámszekrény fiókokkal

Tartozék

Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931165 300
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21