

Garant GRIDLINE

CNC kiszolgáló szekrény fiókokkal, 26×20G, Magasság mm / típus: 1025/4**Rendelési adatok**

Rendelés száma	970755 1025/4
GTIN	4062406163563
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszám kiszolgáló szekrény 60×28G méretben, 26×20G fiókokkal. **Tolóajtókkal** hengerzáras tolózárral központilag zárható, 3 oldalon legurulásvédő peremmel és **bordázott gumibetéttel. Nincs egyenkénti fiókkihúzás.** A fiókok és a kihúzható polcok mindkét szekrényfélbe beszerelhetők, középső válaszfal nélkül. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. A fiókok és a kihúzható polcok teherbírása **200 kg**. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban.

Elhelyezés:

Fiókok száma (930635 sz. 75 méret): 2

Kihúzható polcok száma (930656 sz. 75 méret): 2

Szín:

Ház, kihúzható polcok és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szerszámok tárolásához a 970708 sz. fiókbetét szükséges.

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége	650 mm
Szélesség	1500 mm

Fiók hasznos mélysége	500 mm
Magasság	1025 mm
Súly	175 kg
Hasznos magasság	900 mm
Mélység	700 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×20G
Termék fajtája	CNC gépkiszolgáló szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930635 75
Kihúzható polc200 kg Beépítési magasság 75 mm	930656 75
Tolóajtós kiszolgáló szekrényLegurulásvédő peremmel Magasság 1025 mm	932130 1025