

Garant GRIDLINE

CNC szerszámszekrény kompletten fiókokkal, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1275/5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	970785 1275/5
GTIN	4062406163600
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. A szekrény hengerzárral központilag zárható. 3 oldalon legurulásvédő peremmel és **bordázott gumilappal. 100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással. Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szerszámok tárolásához a 970705 sz. fiókbetét szükséges.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	600 mm
Szélesség	750 mm

Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Hasznos magasság	1150 mm
Mélység	700 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Súly	150 kg
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×24G
Termék fajtája	CNC szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931165 200
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931165 300
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931163 50
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1250 mm	931155 1250
Acél takarólap 3 oldalon legurulásvédő peremmel Méretek G-ben 30X28	951970 30X28
Védőlap bordázott gumiból Méretek G-ben 30X28	951975 30X28