

Garant GRIDLINE

**CNC szekrény kompletten szerszámtartókkal, lemezes szárnyas ajtókkal,
Szerszámszár: SK30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971301 SK30
GTIN	4062406163648
Árucikk kategória	9GI

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősinékkal. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

Szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

A maximális teljes teherbírás rögzítősin páronként 200 kg, keresztartónként 150 kg.

Tartalom:

Szekrény 971525 sz. 20 méretű rögzítősinékkal és 971570 sz. keresztartó szerszámtartókkal.

Szín:

Ház, rögzítősinék és keresztartó RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 20

Rögzítősínek: 9 pár

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Magasság	2000 mm
Szerszámbefogók száma	180
Súly	146 kg
Tengelytávolság A	72 mm
Szélesség	1000 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	40
Kereszttartók száma	9
Rögzítősínek	9 pár
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Termék fajtája	CNC szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11 914226 GP11

971570 SK30

Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- /
rekeszszélességhez Szerszámszár SK30

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas
ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm

940501 2000

Rögzítősín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20

971525 20

Műanyag betét Típus SK30

947390 SK30