

Garant GRIDLINE

**CNC szekrény teljesen szerszámtartókkal, lemezes szárnyas ajtókkal,  
Szerszámszár: HSK50****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 971301 HSK50  |
| GTIN              | 4062406163754 |
| Árucikk kategória | 9GI           |

**Leírás****MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősinékkal. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

**Szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**A maximális teljes teherbírás rögzítősin páronként 200 kg, keresztartónként 150 kg.**

**Tartalom:**

Szekrény 971525 sz. 20 méretű rögzítősinékkal és 971570 sz. keresztartó szerszámtartókkal.

**Szín:**

Ház, rögzítősinék és keresztartó RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 20

Rögzítősínek: 9 pár

## Műszaki leírás

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Magasság                      | 2000 mm  |
| Tengelytávolság A             | 71 mm  |
| Mélység                       | 500 mm   |
| Szélesség                     | 1000 mm  |
| Szerszámbefogók száma         | 189  |
| Súly                          | 146 kg   |
| Mélység G-ben                 | 20   |
| Szélesség G-ben               | 40   |
| Kereszttartók száma           | 9  |
| Rögzítősínek                  | 9 pár  |
| Anyagvastagság                | 0,9 mm   |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 kg  |
| Ajtónyitás szöge              | 250 fok  |
| Magasságállítás osztása       | 25 mm  |
| Hengerzár                     | Moduláris betét  |
| Szín kiválasztása             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szekrény felépítése           | Alapszekrény   |
| Szekrény előlap               | Tele lemez szárnyas ajtó                                       |
| Termék fajtája                | CNC szekrény   |

## Tartozék

Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- /  
rekeszélességhez Szerszámszár HSK50

971570 HSK50

|   |              |
|---|--------------|
| Műanyag betét Típus HSK50   | 947390 HSK50 |
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11  | 914226 GP11  |
| Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm | 940501 2000  |
| Rögzítő sín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20                                  | 971525 20    |