

Garant GRIDLINE

**CNC szekrény teljesen szerszámtartókkal, ablakos szárnyas ajtókkal,
Szerszámszár: HSK80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971303 HSK80
GTIN	4062406164034
Árucikk kategória	9GI

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősinékkal. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

Szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

A maximális teljes teherbírás rögzítősin páronként 200 kg, keresztartónként 150 kg.

Tartalom:

Szekrény 971525 sz. 20 méretű rögzítősinékkal és 971570 sz. keresztartó szerszámtartókkal.

Szín:

Ház, rögzítősinék és keresztartó RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 20

Rögzítősínek: 9 pár

Műszaki leírás

Szerszámbefogók száma	72
Mélység	500 mm
Magasság	2000 mm
Súly	146 kg
Tengelytávolság A	104 mm
Szélesség	1000 mm
Szélesség G-ben	40
Mélység G-ben	20
Rögzítősínek	9 pár
Kereszttartók száma	9
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Termék fajtája	CNC szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
	971570 HSK80

Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- /
rekeszszélességhez Szerszámszár HSK80

Rögzítősín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20

971525 20

Műanyag betét Típus HSK80

947390 HSK80

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas
ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm

940501 2000