

Garant GRIDLINE

**CNC szekrény kompletten szerszámtartókkal, redőnnyel, Szerszámszár: SK50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971309 SK50
GTIN	4062406164072
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősínekkel. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

**Szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

A **maximális teljes teherbírás rögzítősín páronként 200 kg, kereszttartónként 150 kg.**

**Eloxált alu profil redőnyökkel, a színe nem konfigurálható.**

**Tartalom:**

Szekrény 971525 sz. 20 méretű rögzítősínekkel és 971570 sz. kereszttartó szerszámtartókkal.

**Szín:**

Ház, rögzítősínek és kereszttartó RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 20  
Rögzítősinék: 9 pár

## Műszaki leírás

Magasság	2000 mm
Súly	146 kg
Szélesség G-ben	40
Mélység	500 mm
Tengelytávolság A	141 mm
Szélesség	1000 mm
Mélység G-ben	20
Szerszámbefogók száma	54
Rögzítősinék	9 pár
Kereszttartók száma	9
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény előlap	Redőny
Termék fajtája	CNC szekrény

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP14	914226 GP14
Műanyag betét Típus SK50	947390 SK50
Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- / rekeszszélességhez Szerszámszár SK50	971570 SK50
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20

