

Garant GRIDLINE

CNC szekrény kompletten szerszámtartókkal, redőnnyel, Szerszámszár: SK40**Rendelési adatok**

Rendelés száma	971309 SK40
GTIN	4062406164065
Árucikk kategória	9GI

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősínekkel. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

Szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

A **maximális teljes teherbírás rögzítősín páronként 200 kg, keresztartónként 150 kg.**

Eloxált alu profil redőnyökkel, a színe nem konfigurálható.

Tartalom:

Szekrény 971525 sz. 20 méretű rögzítősínekkel és 971570 sz. keresztartó szerszámtartókkal.

Szín:

Ház, rögzítősínek és keresztartó RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 20
Rögzítősinék: 9 pár

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	40
Mélység G-ben	20
Szélesség	1000 mm
Magasság	2000 mm
Súly	146 kg
Tengelytávolság A	75 mm
Szerszámbefogók száma	135
Mélység	500 mm
Kereszttartók száma	9
Rögzítősinék	9 pár
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény előlap	Redőny
Termék fajtája	CNC szekrény

Tartozék

Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- / rekeszszélességhez Szerszámszár SK40	971570 SK40
Műanyag betét Típus SK40	947390 SK40
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP14	914226 GP14

