

Garant GRIDLINE

CNC szekrény kompletten szerszámtartókkal, lemezes szárnyas ajtókkal, Szerszámszár: SK50



Rendelési adatok

Rendelés száma	971341 SK50
GTIN	4062406164423
Árucikk kategória	9GI

Leírás

MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges

Kivitel:

Feltöltött szekrény, 40×20G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősinékkal. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

Szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

A maximális teljes teherbírás rögzítősin páronként 200 kg, keresztartónként 150 kg.

Tartalom:

Szekrény 971525 sz. 20 méretű rögzítősinékkal és 971570 sz. keresztartó szerszámtartókkal.

Szín:

Ház, rögzítősinék és keresztartó RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 20

Rögzítősínek: 2 pár

Műszaki leírás

Tengelytávolság A	141 mm
Mélység	500 mm
Szerszámbefogók száma	36
Súly	126 kg
Szélesség	1000 mm
Magasság	2000 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	40
Rögzítősínek	2 pár
Kereszttartók száma	6
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Termék fajtája	CNC szekrény

Tartozék

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm

940501 2000

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20
Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- / rekeszélességhez Szerszámszár SK50	971570 SK50
Műanyag betét Típus SK50	947390 SK50