

Garant GRIDLINE

**CNC szekrény teljesen szerszámtartókkal, lemezes szárnyas ajtókkal,  
Szerszámszár: VDI40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971341 VDI40
GTIN	4062406164454
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősinékkal. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

**Szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**A maximális teljes teherbírás rögzítősin páronként 200 kg, keresztartónként 150 kg.**

**Tartalom:**

Szekrény 971525 sz. 20 méretű rögzítősinékkal és 971570 sz. keresztartó szerszámtartókkal.

**Szín:**

Ház, rögzítősinék és keresztartó RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 20

Rögzítősínek: 2 pár

## Műszaki leírás

Szerszámbefogók száma	102
Tengelytávolság A	75 mm
Magasság	2000 mm
Szélesség	1000 mm
Mélység	500 mm
Súly	126 kg
Szélesség G-ben	40
Mélység G-ben	20
Rögzítősínek	2 pár
Kereszttartók száma	6
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Termék fajtája	CNC szekrény

## Tartozék

Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- /  
rekeszélességhez Szerszámszár VDI40

971570 VDI40

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Rögzítő sín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20
Műanyag betét Típus VDI40	947390 VDI40
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000