

Garant GRIDLINE

## CNC szekrény teljesen szerszámtartókkal, ablakos szárnyas ajtókkal, Szerszámszár: HSK100



### Rendelési adatok

Rendelés száma	971343 HSK100
GTIN	4062406164690
Árucikk kategória	9GI

### Leírás

#### MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges

#### Kivitel:

Feltöltött szekrény, 40×20G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősinékkal. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

**Szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

**A maximális teljes teherbírás rögzítősin páronként 200 kg, keresztartónként 150 kg.**

#### Tartalom:

Szekrény 971525 sz. 20 méretű rögzítősinékkal és 971570 sz. keresztartó szerszámtartókkal.

#### Szín:

Ház, rögzítősinék és keresztartó RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

#### Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 20

Rögzítősínek: 2 pár

## Műszaki leírás

Magasság	2000 mm
Szélesség	1000 mm
Szerszámbefogók száma	42
Súly	126 kg
Mélység	500 mm
Tengelytávolság A	116 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	40
Kereszttartók száma	6
Rögzítősínek	2 pár
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Termék fajtája	CNC szekrény

## Tartozék

Rögzítősín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20
Műanyag betét Típus HSK100	947390 HSK100

Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- / rekeszszélességhez Szerszámszár HSK100	971570 HSK100
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000