

Garant GRIDLINE

**CNC szekrény kompletten szerszámtartókkal, ablakos szárnyas ajtókkal,
Szerszámszár: C6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971343 C6
GTIN	4062406164638
Árucikk kategória	9GI

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősinékkal. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

Szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

A maximális teljes teherbírás rögzítősin páronként 200 kg, keresztartónként 150 kg.

Tartalom:

Szekrény 971525 sz. 20 méretű rögzítősinékkal és 971570 sz. keresztartó szerszámtartókkal.

Szín:

Ház, rögzítősinék és keresztartó RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 20

Rögzítősínek: 2 pár

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Tengelytávolság A	75 mm
Szerszámbefogók száma	90
Magasság	2000 mm
Szélesség	1000 mm
Súly	126 kg
Szélesség G-ben	40
Mélység G-ben	20
Kereszttartók száma	6
Rögzítősínek	2 pár
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Termék fajtája	CNC szekrény

Tartozék

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm

940501 2000

Rögzítősín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20
Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- / rekeszszélességhez Szerszámszár C6	971570 C6
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Műanyag betét Típus C6	947390 C6