

Garant GRIDLINE

**CNC szekrény teljesen szerszámtartókkal, ablakos szárnyas ajtókkal,
Szerszámszár: HSK40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 971343 HSK40 |
| GTIN | 4062406164652 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősinékkal. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

Szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

A maximális teljes teherbírás rögzítősin páronként 200 kg, keresztartónként 150 kg.

Tartalom:

Szekrény 971525 sz. 20 méretű rögzítősinékkal és 971570 sz. keresztartó szerszámtartókkal.

Szín:

Ház, rögzítősinék és keresztartó RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 20

Rögzítősínek: 2 pár

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|--|
| Szélesség | 1000 mm |
| Magasság | 2000 mm |
| Szerszámbefogók száma | 132 |
| Mélység | 500 mm |
| Súly | 126 kg |
| Tengelytávolság A | 63 mm |
| Mélység G-ben | 20 |
| Szélesség G-ben | 40 |
| Kereszttartók száma | 6 |
| Rögzítősínek | 2 pár |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 kg |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok |
| Magasságállítási osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Szekrény előlap | Ablakos szárnyas ajtó |
| Termék fajtája | CNC szekrény |

Tartozék

Műanyag betét Típus HSK40

947390 HSK40

971570 HSK40

Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- /
rekeszszélességhez Szerszámszár HSK40

Rögzítősín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20

971525 20

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas
ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm

940501 2000