

Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos, Méretek G-ben: 26X20**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 951885 26X20 |
| GTIN | 4063104000518 |
| Árucikk kategória | 96M |

Leírás**Kivitel:**

Érdes szerkezetű PES/üvegszál szövet betét, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal. Nagy mértékben csúszásgátló és szakadásálló. Antracit színű.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető. Csúszás elleni biztosításként és a szerszámok kíméletes tárolásához.

Szabvány:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Figyelem:

Nedvesség esetén nincs tapadó- és csúszásgátló hatás.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|---|
| Mélység | 500 mm |
| Szélesség | 650 mm |
| Szélesség G-ben | 26 |
| Mélység G-ben | 20 |
| Fiók G-ben | 26x20G |
| Kivitel | Méretre vágott |
| Gyártó jelölése | Csúszásgátló Exact 5 darabos készlet 500 x 650 mm |

| | |
|----------------|---------------------|
| Vastagság | 2 – 3 mm |
| Termék fajtája | Csúszásgátló takaró |