

Garant GRIDLINE

CNC nagyméretű szekrény teljesen szerszámtartókkal lemezes szárnyas ajtókkal, Szerszámszár: HSK40



Rendelési adatok

Rendelés száma	971451 HSK40
GTIN	4062406164959
Árucikk kategória	9GI

Leírás

MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges

Kivitel:

Feltöltött szekrény, 40×28G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősinékkal. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. A **maximális teljes teherbírás rögzítősin páronként 200 kg, kereszttartónként 150 kg.**

Tartalom:

Szekrény 971525 sz. 28 méretű rögzítősinékkal és 971570 sz. kereszttartó szerszámtartókkal.

Szín:

Ház, rögzítősinék és kereszttartó RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942573 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 700 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 28
Hasznos magasság: 1845 mm

Műszaki leírás

Rögzítősinék	2 pár
Mélység	700 mm
Hasznos magasság	1845 mm
Kereszttartók száma	8
Szélesség G-ben	40
Szélesség	1000 mm
Súly	115 kg
Mélység G-ben	28
Magasság	2000 mm
Szerszámbefogók száma	176
Tengelytávolság A	63 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Termék fajtája	CNC nagyméretű szekrény

Tartozék

Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- /
rekeszszélességhez Szerszámszár HSK40

971570 HSK40

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Rögzítő sín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 28	971525 28
Műanyag betét Típus HSK40	947390 HSK40
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000