

Garant**Gépi homlokdőrszár Átmérő és illesztés konfigurálható, bevonat nélkül,
Névleges Ø DC: 6,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162830 6,5
GTIN	4062406166380
Árucikk kategória	10N

Leírás**Kivitel:**

Homlokoldalon vágó gépi dörzsár **az alapméret lehető legpontosabb betartásának** eléréséhez. Az **optimalizált homlokvágás** biztosítja a létrehozott furat **pontos egytengelyűségét**. Egyenes hornyú kivitel **hosszú forgácshornyokkal** az optimális forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Kismértékű pozicionálási hibák korrekációjához előrehaladott furatmegmunkálásánál. Egymás mögött elhelyezkedő, pontosan egy sorba eső furatok létrehozásához. A furat egyenességével szembeni maximális követelményekhez. Dörzsárazás a furatfenéig, valamint átmenő furatok dörzsárazása.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	101 mm
Vágóélek száma Z	6
Kinyúlási hossz L ₁	65 mm
Élhossz L _c	20 mm
Szár Ø D _s	6,5 mm
Ø tartomány	6,111 - 6,7 mm
Homlokmarás	2 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	Gyári szabvány
belső hűtés	nem
Szár	Hengeres szár e9-cel
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	25 m/min	N
Alu	alkalmas	15 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	10 m/min	P
GG(G)	alkalmas	10 m/min	K
CuZn	alkalmas	20 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	bevonat nélkül		