

Garant GRIDLINE

CNC nagyméretű szekrény teljesen szerszámtartókkal lemezes szárnyas ajtókkal, Szerszámszár: SK40



Rendelési adatok

Rendelés száma	971451 SK40
GTIN	4062406164867
Árucikk kategória	9GI

Leírás

MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges

Kivitel:

Feltöltött szekrény, 40×28G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősinékkal. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. A **maximális teljes teherbírás rögzítősin páronként 200 kg, kereszttartónként 150 kg.**

Tartalom:

Szekrény 971525 sz. 28 méretű rögzítősinékkal és 971570 sz. kereszttartó szerszámtartókkal.

Szín:

Ház, rögzítősinék és kereszttartó RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942573 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 700 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 28

Hasznos magasság: 1845 mm

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	40
Mélység	700 mm
Tengelytávolság A	76 mm
Kereszttartók száma	8
Rögzítősínek	2 pár
Szélesség	1000 mm
Szerszámbefogók száma	120
Hasznos magasság	1845 mm
Súly	115 kg
Mélység G-ben	28
Magasság	2000 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Termék fajtája	CNC nagyméretű szekrény

Tartozék

Műanyag betét Típus SK40	947390 SK40
	971570 SK40

Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- /
rekeszszélességhez Szerszámszár SK40

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas
ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm

940501 2000

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11

Rögzítő sín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 28

971525 28