

Garant GRIDLINE

## CNC nagyméretű szekrény teljesen szerszámtartókkal ablakos szárnyas ajtókkal, Szerszámszár: VDI30



### Rendelési adatok

Rendelés száma	971453 VDI30
GTIN	4062406165048
Árucikk kategória	9GI

### Leírás

#### MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges

#### Kivitel:

Feltöltött szekrény, 40×28G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősinékkal. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. A **maximális teljes teherbírás rögzítősin páronként 200 kg, kereszttartónként 150 kg.**

#### Tartalom:

Szekrény 971525 sz. 28 méretű rögzítősinékkal és 971570 sz. kereszttartó szerszámtartókkal.

#### Szín:

Ház, rögzítősinék és kereszttartó RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

#### Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942573 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 700 mm

Szélesség G-ben: 40

Mélység G-ben: 28  
Hasznos magasság: 1845 mm

## Műszaki leírás

Hasznos magasság	1845 mm
Mélység	700 mm
Szélesség	1000 mm
Mélység G-ben	28
Szerszámbefogók száma	152
Magasság	2000 mm
Kereszttartók száma	8
Szélesség G-ben	40
Tengelytávolság A	71 mm
Rögzítősínek	2 pár
Súly	115 kg
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Termék fajtája	CNC nagyméretű szekrény

## Tartozék

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm

940501 2000

Műanyag betét Típus VDI30	947390 VDI30
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 28	971525 28
Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- / rekeszélességhez Szerszámszár VDI30	971570 VDI30
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11