

Garant GRIDLINE

**Kereszttartó szerszámtartókkal 30G szekrény- / rekeszszélességhez,  
Szerszámszár: SK30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971560 SK30
GTIN	4062406165178
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Alkalmazható:**

A 971525 sz. rögzítősínekre szerelhető.

Szekrény- / rekeszszélesség 30G (a 60G szélességű szekrények 2 db egyenként 30G szélességű rekeszrel rendelkeznek).

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Szerszámszár	SK 30
Mélység	135 mm
Tengelytávolság A	72 mm
Magasság	54 mm
Szerszámbefogók száma	13
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC tartórendszer

**Tartozék**

Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 28	971525 28
Műanyag betét Típus SK30	947390 SK30