


Garant GRIDLINE

**Kereszttartó szerszámtartókkal 30G szekrény- / rekeszszélességhez,
Szerszámszár: HSK40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971560 HSK40
GTIN	4062406165277
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Alkalmazható:**

A 971525 sz. rögzítősínekre szerelhető.

Szekrény- / rekeszszélesség 30G (a 60G szélességű szekrények 2 db egyenként 30G szélességű rekeszrel rendelkeznek).

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Tengelytávolság A	63 mm
Mélység	135 mm
Szerszámbefogók száma	17
Magasság	54 mm
Szerszámszár	HSK 40
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC tartórendszer

Tartozék

Műanyag betét Típus HSK40	947390 HSK40
Rögzítő sín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 28	971525 28
Rögzítő sín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20