


Garant GRIDLINE

**Kereszttartó szerszámtartókkal 30G szekrény- / rekeszszélességhez,
Szerszámszár: HSK50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971560 HSK50
GTIN	4062406165284
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Alkalmazható:**

A 971525 sz. rögzítősínekre szerelhető.

Szekrény- / rekeszszélesség 30G (a 60G szélességű szekrények 2 db egyenként 30G szélességű rekeszrel rendelkeznek).

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Mélység	135 mm
Szerszámbefogók száma	12
Tengelytávolság A	71 mm
Magasság	54 mm
Szerszámszár	HSK 50
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC tartórendszer

Tartozék

Műanyag betét Típus HSK50	947390 HSK50
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 28	971525 28
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20