


Garant GRIDLINE

**Kereszttartó szerszámtartókkal 30G szekrény- / rekeszszélességhez,  
Szerszámszár: HSK63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971560 HSK63
GTIN	4062406165291
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Alkalmazható:**

A 971525 sz. rögzítősínekre szerelhető.

Szekrény- / rekeszszélesség 30G (a 60G szélességű szekrények 2 db egyenként 30G szélességű rekeszrel rendelkeznek).

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Szerszámbefogók száma	9
Mélység	135 mm
Magasság	54 mm
Szerszámszár	HSK 63
Tengelytávolság A	78 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC tartórendszer

---

**Tartozék**

Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 28	971525 28
Műanyag betét Típus HSK63	947390 HSK63
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20