

Garant GRIDLINE

Kereszttartó szerszámtartókkal 30G szekrény- / rekeszszélességhez, Szerszámszár: C6



Rendelési adatok

Rendelés száma	971560 C6
GTIN	4062406165253
Árucikk kategória	9GI

Leírás

Alkalmazható:

A 971525 sz. rögzítősínekre szerelhető.

Szekrény- / rekeszszélesség 30G (a 60G szélességű szekrények 2 db egyenként 30G szélességű rekeszrel rendelkeznek).

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Tengelytávolság A	75 mm
Mélység	135 mm
Szerszámbefogók száma	11
Szerszámszár	C6
Magasság	54 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC tartórendszer

Tartozék

Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20
Műanyag betét Típus C6	947390 C6
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 28	971525 28