


Garant GRIDLINE

**Kereszttartó szerszámtartókkal 30G szekrény- / rekeszszélességhez,
Szerszámszár: VDI30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971560 VDI30
GTIN	4062406165215
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Alkalmazható:**

A 971525 sz. rögzítősínekre szerelhető.

Szekrény- / rekeszszélesség 30G (a 60G szélességű szekrények 2 db egyenként 30G szélességű rekeszsel rendelkeznek).

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Szerszámbefogók száma	13
Szerszámszár	VDI 30
Magasság	54 mm
Tengelytávolság A	71 mm
Mélység	135 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC tartórendszer

Tartozék

Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 28	971525 28
Műanyag betét Típus VDI30	947390 VDI30