


Garant GRIDLINE

Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- / rekeszszélességhez, Szerszámszár: C4



Rendelési adatok

Rendelés száma	971570 C4
GTIN	4062406165383
Árucikk kategória	9GI

Leírás

Alkalmazható:

A 971525 sz. rögzítősínekre szerelhető.

Szekrény- / rekeszszélesség 40G (a 80G szélességű szekrények 2 db egyenként 40G szélességű rekeszrel rendelkeznek).

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Szerszámbefogók száma	9
Szerszámszár	C4
Tengelytávolság A	97 mm
Mélység	135 mm
Magasság	54 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC tartórendszer

Tartozék

Műanyag betét Típus C4	947390 C4
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 28	971525 28