

Garant GRIDLINE

**Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- / rekeszszélességhez,
Szerszámszár: HSK50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971570 HSK50
GTIN	4062406165437
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Alkalmazható:**

A 971525 sz. rögzítősínekre szerelhető.

Szekrény- / rekeszszélesség 40G (a 80G szélességű szekrények 2 db egyenként 40G szélességű rekeszsel rendelkeznek).

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Szerszámbefogók száma	21
Tengelytávolság A	71 mm
Szerszámszár	HSK 50
Mélység	135 mm
Magasság	54 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC tartórendszer

Tartozék

Műanyag betét Típus HSK50	947390 HSK50
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 28	971525 28
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20