


Garant GRIDLINE

**Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- / rekeszszélességhez,
Szerszámszár: HSK100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971570 HSK100
GTIN	4062406165468
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Alkalmazható:**

A 971525 sz. rögzítősínekre szerelhető.

Szekrény- / rekeszszélesség 40G (a 80G szélességű szekrények 2 db egyenként 40G szélességű rekeszsel rendelkeznek).

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Magasság	54 mm
Szerszámbefogók száma	7
Mélység	135 mm
Szerszámszár	HSK 100
Tengelytávolság A	116 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC tartórendszer

Tartozék

Rögzítősín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20
Műanyag betét Típus HSK100	947390 HSK100
Rögzítősín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 28	971525 28