

Garant GRIDLINE

**Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- / rekeszszélességhez,  
Szerszámszár: VDI40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971570 VDI40
GTIN	4062406165376
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Alkalmazható:**

A 971525 sz. rögzítősínekre szerelhető.

Szekrény- / rekeszszélesség 40G (a 80G szélességű szekrények 2 db egyenként 40G szélességű rekeszrel rendelkeznek).

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Magasság	54 mm
Tengelytávolság A	75 mm
Mélység	135 mm
Szerszámbefogók száma	17
Szerszámszár	VDI 40
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC tartórendszer

**Tartozék**

Műanyag betét Típus VDI40	947390 VDI40
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20
Rögzítősin pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 28	971525 28