



## Tömítés központosító, Fej Ø: 50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	884110 50
GTIN	3662424053085
Árucikk kategória	83H

### Leírás

#### Kivitel:

Markolat acél üthető véggel. Beállítható alumínium pofák, rögzítés a mellékelt 3-as méretű 6-szög kulccsal (ill. 90 méretnél 4-es kulccsal).

Pofánként 3 lépcső az összes tömítés- és golyóskosár típushoz történő beállítás érdekében. 9,5 – 23,5 mm; 23,5 – 36,5 mm; 36,5 – 50 mm.

#### Felhasználás:

Könnyen beállítható átmérő a tömítések, csapágyak stb. elhelyezéséhez és központosításához. A legtöbb járművön használható, beleértve a motorkerékpárokat is.

### Műszaki leírás

Súly	280 g
Teljes hossz	175 mm
Lépcsőfokok száma	3
Átmérő	9,5 - 50 mm
Tartalom	6-szög kulcs, 3-as
Alapanyag	Alumínium
Termék fajtája	Tömítés központosító

