

Garant GRIDLINE

**ESD ház, 16G, fiókokkal, 12×20G, Ház magassága mm / fiókok száma:  
500/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972020 500/4
GTIN	4062406166915
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

**Felhasználás:**

Fiókház a 972010 – 972015 sz. ESD Workstation, vagy a 972017 sz. állítható magasságú emelhető munkaállomások, vagy a 972150 – 972195 sz. ESD munkapadok felszereléséhez.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 50; 75; 100; 200

**Szín:**

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

**Műszaki leírás**

Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20

Súly	54 kg
Fiókok hasznos magassága	425 mm
Szélesség	400 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Hasznos magasság	425 mm
Fiókok száma	4
Mélység	650 mm
Magasság	500 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	12x20G
Termék fajtája	Munkapad ház

## Tartozék

ESD fiók Fiók előlap magasság 100 mm	972035 100
ESD fiók Fiók előlap magasság 75 mm	972035 75
ESD fiók Fiók előlap magasság 50 mm	972035 50
ESD fiók Fiók előlap magasság 200 mm	972035 200
ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni felszereléséhezgurítható Ház magassága 500 mm	972032 500
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21