

Garant GRIDLINE

ESD ház, 16G, fiókokkal gurítható, 12×20G, Ház magassága mm / fiókok száma: 500/4mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972022 500/4
GTIN	4062406166939
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal) Ø 125 mm, kopásálló, **vezetőképes kerekekkel**. A fiókok **egykezes egyenkénti kioldása** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Felhasználás:

Fiókház a 972010 – 972015 sz. ESD Workstation, vagy a 972017 sz. állítható magasságú emelhető munkaállomások, vagy a 972150 – 972195 sz. ESD munkapadok felszereléséhez.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50; 75; 100; 200

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Műszaki leírás

Magasság	700 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Nyommentes futófelület	igen
ComfortClose	nem
Legurulásvédő peremmel	igen
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fiókok száma	4
Súly	54 kg
Maximális teherbírás	250 kg
Hasznos magasság	425 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	425 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Mélység	650 mm
Szélesség	400 mm
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Fiókok hasznos magassága	425 mm
Anyagvastagság	1 mm
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Szerszámkosci

Tartozék

ESD fiók egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	972036 100
ESD fiók egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 50 mm	972036 50
ESD fiók egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	972036 75
ESD fiók egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 200 mm	972036 200
ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni felszereléséhezgurítható Ház magassága 500 mm	972032 500
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21