

Garant GRIDLINE

**ESD ház, 16G, fiókokkal gurítható, 12×20G, Ház magassága mm / fiókok száma: 500/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972022 500/5
GTIN	4062406166946
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal) Ø 125 mm, kopásálló, **vezetőképes kerekekkel**. A fiókok **egykezes egyenkénti kioldása** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

**Felhasználás:**

Fiókház a 972010 – 972015 sz. ESD Workstation, vagy a 972017 sz. állítható magasságú emelhető munkaállomások, vagy a 972150 – 972195 sz. ESD munkapadok felszereléséhez.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 75; 75; 75; 75; 125

**Szín:**

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

**Műszaki leírás**

Szélesség	400 mm
Hasznos magasság	425 mm
Nyommentes futófelület	igen
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Maximális teherbírás	250 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos szélessége	300 mm
ComfortClose	nem
Magasság	700 mm
Fiókház hasznos magassága	425 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Súly	60 kg
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Legurulásvédő peremmel	igen
Fiókok száma	5
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Mélység	650 mm
Kivitel	gurítható
Kivitel	fiókokkal
Fiókok hasznos magassága	425 mm
Anyagvastagság	1 mm
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Szerszámkosci

---

**Tartozék**

ESD fiók egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap  
magasság 75 mm

972036 75

ESD fiók egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap  
magasság 125 mm

972036 125

ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni  
felszereléséhezgurítható Ház magassága 500 mm

972032 500

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21

914227 KO21