

Garant GRIDLINE

**ESD ház, 16G, fiókokkal, 12×20G, Ház magassága mm / fiókok száma:  
300/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972020 300/2
GTIN	4062406166489
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

**Felhasználás:**

Fiókház a 972010 – 972015 sz. ESD Workstation, vagy a 972017 sz. állítható magasságú emelhető munkaállomások, vagy a 972150 – 972195 sz. ESD munkapadok felszereléséhez.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 75; 150

**Szín:**

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

**Műszaki leírás**

Szélesség	400 mm
Súly	25 kg

Magasság	300 mm
Fiókok hasznos magassága	225 mm
Hasznos magasság	225 mm
Mélység	650 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiókok száma	2
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

## Tartozék

ESD fiók Fiók előlap magasság 150 mm	972035 150
ESD fiók Fiók előlap magasság 75 mm	972035 75
ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni felszereléséhez Ház magassága 300 mm	972030 300
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21