

Garant GRIDLINE

ESD munkalap, Mélység 750 mm, munkalap hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972160 1500
GTIN	4062406166960
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Tartólap 50 mm-es **térfogatában vezetőképes** farostlemezéből. Felső réteg **vezetőképes** HPL rétegelt anyagból, EGB 0,8 mm. Alsó ellenoldal fehér rétegelt anyagból. Körbefutó 3 mm-es **antisztatikus ABS élfólia. Belső acélcsővel erősítő profilként.**

Figyelem:

Központi furat a 972827 sz. INT2W méretű földelő alkotóelemhez az ESD munkalap alsó oldalán. Külön kell megrendelni.

Az ESD munkalapokat csak ESD lábrészekkel és ESD sarokmerevítőkkel szabad használni.

Műszaki leírás

ESD felszereltség	igen
Térfogat vezetőképeség	igen
Vastagság	51,6 mm
Erősítő profil a munkalap belsejében	30×30×3 mm
Burkolat vastagsága	0,8 mm
Munkalap burkolat	HPL rétegelt anyag, vezetőképes
Munkalap anyaga	Farostlemez, térfogat vezetőképes
Hossz	1500 mm
munkalap hossz	1500 mm
Vezetőképes fedőréteg	igen
Munkalap felületének színe	világosszürke RAL 7035
Földelés	középen, a munkalap alsó oldalán

elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	Mélység 750 mm
Mélység	750 mm
Termék fajtája	Munkapad munkalap