

Garant GRIDLINE

ESD munkalap, Mélység 750 mm, munkalap hossz: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972160 2000
GTIN	4062406166977
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Tartólap 50 mm-es **térfogatában vezetőképes** farostlemezről. Felső réteg **vezetőképes** HPL rétegelt anyagból, EGB 0,8 mm. Alsó ellenoldal fehér rétegelt anyagból. Körbefutó 3 mm-es **antisztatikus ABS élfólia. Belső acélcsővel erősítő profilként.**

Figyelem:

Központi furat a 972827 sz. INT2W méretű földelő alkotóelemhez az ESD munkalap alsó oldalán. Külön kell megrendelni.

Az ESD munkalapokat csak ESD lábrészekkel és ESD sarokmerevítővel szabad használni.

Műszaki leírás

Munkalap burkolat	HPL rétegelt anyag, vezetőképes
Erősítő profil a munkalap belsejében	30×30×3 mm
Munkalap anyaga	Farostlemez, térfogat vezetőképes
Földelés	középen, a munkalap alsó oldalán
Munkalap felületének színe	világosszürke RAL 7035
Hossz	2000 mm
Vezetőképes fedőréteg	igen
Térfogat vezetőképesség	igen
ESD felszereltség	igen
Vastagság	51,6 mm
munkalap hossz	2000 mm
Burkolat vastagsága	0,8 mm

elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	Mélység 750 mm
Mélység	750 mm
Termék fajtája	Munkapad munkalap