

Garant GRIDLINE

ESD lábrész, Magasság: 900mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972180 900
GTIN	4062406166991
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Acélsőből, 50 mm széles, keresztmervítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábelvezetőkkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 972195 sz. sarokmervítők szükségesek a mervítéshez. A magasság a munkalap alsó szélének felel meg. Egy műanyag alkotóelem sem ESD vezetőképes. A lábrészen keresztül történő földelés nem lehetséges.

Műszaki leírás

Hozzávaló munkalap mélység	750 mm
Magasság	900 mm
Mélység	700 mm
Szélesség	50 mm

Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Lábrész