

Garant GRIDLINE

ESD anyagszállító kocsi, Magasság: 1700mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972060 1700
GTIN	4062406167110
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

A **váz és a felépítmény** acél zártszelvényből készült acéllemez aljrésszel. Akasztók a keret elülső- és hátoldalán (50 mm-es osztásban) polclapok, tárolódoboz sínek stb. rögzítéséhez, 1000 mm-es méretben. **Menetes perselyek** a keret belső oldalán perforált lemez felszereléséhez. 4 TPE kormányozható kerék rögzítőfékkel, Ø 125 mm szürke, kopásálló **vezetőképes kerekekkel**.

Felhasználás:

1000-es méretű rakodópolcokkal, tárolódoboz sínekkel és perforált falakkal szerelhető fel.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Műszaki leírás

Mélység	700 mm
Szélesség	1000 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Súly	35 kg

Magasság	1700 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Hasznos magasság	1370 mm
Maximális teherbírás	200 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Magasságállítás osztása	50 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Anyagszállító kocsik