

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel ESD bevonattal, Hossz: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972010 1000
GTIN	4062406167004
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Workstation mLevel, ESD vezetőképes DIN EN 61340-5-1 szerint, a munkaállomás, amely igazodik az Ön igényeihez. Klasszikus, manuális magasságállítás a lábrésszel 25 mm-es osztásban rögzítőcsavarokkal. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében. **Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia**. Központi földelési pont a munkalap alsó oldalán. A lábrész nem földel.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.

Műszaki leírás

Súly	60 kg
Fokozatmentes magasságállítás	nem
Munkalap burkolat	HPL rétegelt anyag, vezetőképes
Modell	mLevel
Szélesség	1000 mm
Mélység	800 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem

Magasságállítás elve	teljes felépítés
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	750 - 1000 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Munkalap mélysége	700 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Munkalap anyaga	ESD munkalap
Burkolat vastagsága	0,8 mm
Sorozat	Workstation
Munkalap felületének színe	világosszürke RAL 7035
Munkaállomás állítható magassága	750-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Munkaasztal