

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel ESD bevonattal, Hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972013 1500
GTIN	4062406167042
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Workstation eLevel, ESD vezetőképesség DIN EN 61340-5-1 szerint. Elektromosan fokozatmentesen állítható magasságú. Magasságállítás gombbal. A megnyomásával a **teljes munkaállomás magassága** változik. **Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia.** Központi földelési pont az ESD munkalap alsó oldalán. A láb rész nem földel. **Belső acélsővel erősítő profilként.**

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképességű.

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításkor kérjük, használja a 972019 sz. oldallemest (becsípődés ellen).**

Műszaki leírás

Munkalap anyaga	ESD munkalap
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Munkalap vastagsága	40 mm
Munkalap hossza	1500 mm

Munkalap felületének színe	világosszürke RAL 7035
Burkolat vastagsága	0,8 mm
Szélesség	1500 mm
Mélység	800 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap burkolat	HPL rétegelt anyag, vezetőképes
Sorozat	Workstation
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	670 - 990 mm
Súly	80 kg
Munkalap mélysége	700 mm
Modell	eLevel-hez
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Munkaállomás állítható magassága	670-990 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Munkaasztal