

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ ESD bevonattal, Hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972015 1500
GTIN	4062406167073
Árucikk kategória	9GW

**Leírás****Kivitel:**

**Workstation eLevel+, ESD vezetőképesség DIN EN 61340-5-1 szerint.** Elektromosan fokozatmentesen állítható magasságú. Magasságállítás gombbal. A megnyomásával változik a **munkalap magassága**. **Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia.** Központi földelési pont az ESD munkalap alsó oldalán. A láb rész nem földel. **Belső acélcsővel erősítő profilként.**

**Figyelem:**

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképességű.

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításkor kérjük, használja a 972019 sz. oldallemeszt (becsípődés ellen).**

**Műszaki leírás**

Súly	90 kg
Munkalap burkolat	HPL rétegelt anyag, vezetőképességű
Munkalap anyaga	ESD munkalap
Sorozat	Workstation
Munkalap mélysége	700 mm

Szélesség	1500 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	670 - 990 mm
Mélység	800 mm
Modell	eLevel+
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap felületének színe	világosszürke RAL 7035
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Munkalap vastagsága	40 mm
Magasságállítás elve	csak munkalap
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Burkolat vastagsága	0,8 mm
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Munkaállomás állítható magassága	670-990 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Munkaasztal