

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel ESD bevonattal, Hossz: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972013 1000
GTIN	4062406167035
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Workstation eLevel, ESD vezetőképesség DIN EN 61340-5-1 szerint. Elektromosan fokozatmentesen állítható magasságú. Magasságállítás gombbal. A megnyomásával a **teljes munkaállomás magassága** változik. **Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia.** Központi földelési pont az ESD munkalap alsó oldalán. A lábrész nem földel.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításkor kérjük, használja a 972019 sz. oldallemeszt (becsípődés ellen).**

Műszaki leírás

Mélység	800 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap vastagsága	40 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Modell	eLevel-hez

Szélesség	1000 mm
Súly	70 kg
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	670 - 990 mm
Sorozat	Workstation
Munkalap anyaga	ESD munkalap
Burkolat vastagsága	0,8 mm
Munkalap felületének színe	világosszürke RAL 7035
Munkalap mélysége	700 mm
Munkalap burkolat	HPL rétegelt anyag, vezetőképes
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Munkalap hossza	1000 mm
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Munkaállomás állítható magassága	670-990 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Munkaasztal