

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel ESD bevonattal, Hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972010 1500
GTIN	4062406167011
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Workstation mLevel, ESD vezetőképes DIN EN 61340-5-1 szerint, a munkaállomás, amely igazodik az Ön igényeihez. Klasszikus, manuális magasságállítás a lábbrésszel 25 mm-es osztásban rögzítőcsavarokkal. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében. **Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia.** Központi földelési pont a munkalap alsó oldalán. A lábbrész nem földel. **Belső acélcsővel erősítő profilként.**

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.

Műszaki leírás

Munkalap mélysége	700 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Súly	70 kg
Sorozat	Workstation
Munkalap vastagsága	40 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	750 - 1000 mm

Burkolat vastagsága	0,8 mm
Fokozatmentes magasságállítás	nem
Modell	mLevel
Szélesség	1500 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem
Munkalap felületének színe	világosszürke RAL 7035
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap burkolat	HPL rétegelt anyag, vezetőképes
Mélység	800 mm
Munkalap anyaga	ESD munkalap
Munkaállomás állítható magassága	750-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Munkaasztal