

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel ESD bevonattal, Hossz: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972013 2000
GTIN	4062406167059
Árucikk kategória	9GW

**Leírás****Kivitel:**

**Workstation eLevel, ESD vezetőképesség DIN EN 61340-5-1 szerint.** Elektromosan fokozatmentesen állítható magasságú. Magasságállítás gombbal. A megnyomásával a **teljes munkaállomás magassága** változik. **Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia.** Központi földelési pont az ESD munkalap alsó oldalán. A láb rész nem földel. **Belső acélsővel erősítő profilként.**

**Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképességű.

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításkor kérjük, használja a 972019 sz. oldallemeszt (becsípődés ellen).**

**Műszaki leírás**

Fokozatmentes magasságállítás	igen
Sorozat	Workstation
Munkalap mélysége	700 mm
Munkalap felületének színe	világosszürke RAL 7035

Magasságállítás elve	teljes felépítés
Burkolat vastagsága	0,8 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Modell	eLevel-hez
Mélység	800 mm
Súly	93 kg
Munkalap anyaga	ESD munkalap
Munkalap burkolat	HPL rétegelt anyag, vezetőképes
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	670 - 990 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Munkalap hossza	2000 mm
Szélesség	2000 mm
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Munkaállomás állítható magassága	670-990 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Munkaasztal